




## Vario

**prostolinijne  
nowoczesne  
szlachetne**

Modele serii "Vario" spełniają najwyższe wymagania nowoczesnego design. Ich szczególny powab leży w grze pomiędzy aplikacjami stali szlachetnej oraz kontrastowo tworzonymi płaszczyznami.

Zobacz sam. Poddaj się urokowi tej estetycznie wartościowej serii modeli.



Wszystkie modele Rodenberg są chronione patentowo na terenie Unii Europejskiej.

**Wraz ze szkłem  
ciepłochronnym.**



8782-30

Dekor 95 [A]



8782-10

Dekor 95 [B]



8782-20

Dekor 95 [C]

[A] Model **8782-30** | aplikacje – stal szlachetna | **środkowe pole design:** okleina szary antracyt | **wyposażenie dodatkowe:** szkło ornamentowe 504 białe | **pochwyty:** 2309-13 stal szlachetna

[B] Model **8782-10** | aplikacje – stal szlachetna | **okleina:** szary antracyt | **wyposażenie dodatkowe:** szkło ornamentowe Mastercarre białe | **pochwyty:** 2209-13 stal szlachetna

[C] Model **8782-20** | aplikacje – optyka stali szlachetnej | **zewnętrzne pola design:** okleina złoty dąb | **wyposażenie dodatkowe:** szkło ornamentowe Satinato białe | **pochwyty:** 2609-13 stal szlachetna

**Detal: Model 8782-30 | aplikacja – optyka stali szlachetnej | pole design okleina złoty dąb**





8783-10

Dekor 95 [A]



8783-20

Dekor 95 [B]

[A] Model **8783-10** | aplikacja – optyka stali szlachetnej | **wyposażenie dodatkowe:** szkło ornamentowe Mastercarre białe | **pochwyty:** 2409-13 stal szlachetna

[B] Model **8783-20** | aplikacja – optyka stali szlachetnej | **wąskie pole design:** okleina ciemny dąb | **wyposażenie dodatkowe:** szkło ornamentowe Chinchilla białe | **pochwyty:** 2209-13 stal szlachetna

## 8782-30

aplikacje – stal szlachetna |

**środkowe pole design:** okleina szara |

**oszklenie:** szkło przezroczyste |

**pochwyty:** 2309-13 stal szlachetna

*Dekor 95*



# 8787-10

ramy i aplikacja – optyka stali szlachetnej | okleina: szary antracyt |  
oszklenie: G 1072 matowe szkło z  
przeźroczystymi pasami | **pochwył:**  
2409-13 stal szlachetna

Dekor 95



[A] Model **8889-20** | ramy i aplikacja – optyka stali szlachetnej | **małe pole design:** okleina stalowo niebieski | **oszklenie:** G 327-1 matowe szkło z przeźroczystym brzegiem | **pochwył:** 2809-13 stal szlachetna

[B] Model **8889-10** | ramy i aplikacja – optyka stali szlachetnej | **oszklenie:** G 1072 matowe szkło z przeźroczystymi pasami | **pochwył:** 2609-13 stal szlachetna



8889-20

Dekor 95 [A]



8889-10

Dekor 95 [B]

[B] Model **8787-20** | ramy i aplikacja – optyka stali szlachetnej | **wąskie pole design:** okleina złoty dąb | **wyposażenie dodatkowe:** szkło ornamentowe 504 białe | **pochwył:** 2609-13 stal szlachetna

[A] Model **8787-10** | ramy i aplikacja – optyka stali szlachetnej | **okleina:** szara | **oszklenie:** G 1072 matowe szkło z przezroczystym pasem | **pochwył:** 2409-13 stal szlachetna

[C] Model **8787-20** | ramy i aplikacja – optyka stali szlachetnej | **wąskie pole design:** okleina szara | **oszklenie:** G 327-1 matowe szkło z przezroczystym brzegiem | **pochwył:** 2809-13 stal szlachetna



8787-10

Dekor 95 [A]



8787-20

Dekor 95 [B]



8787-20

Dekor 95 [C]





8784-20

Dekor 95 [A]



8784-30

Dekor 95 [B]

[A] Model **8784-20** | aplikacje – stal szlachetna | zewnętrzne pola design: okleina Grau | wyposażenie dodatkowe: szkło ornamentowe Mastercarre białe | pochwyt: 2409-13 stal szlachetna

[B] Model **8784-30** | aplikacje – stal szlachetna | środkowe pole design: okleina złoty dąb | wyposażenie dodatkowe: szkło ornamentowe Satinato białe | pochwyt: 2609-13 stal szlachetna

## 8784-10

aplikacje – stal szlachetna |  
okleina: szara | oszklenie: szkło  
przeźroczyste | pochwyt: 2409-13  
stal szlachetna

*Dekor 95*





8863-10

Dekor 95 [A]



8863-30

Dekor 95 [B]



8863-30

Dekor 95 [C]

[A] Model **8863-10** | aplikacja – optyka stali szlachetnej | **wyposażenie dodatkowe:** szkło ornamentowe 504 białe | **pochwyty:** 2409-13 stal szlachetna

[B] Model **8863-30** | aplikacja – optyka stali szlachetnej | **środkowe pole design:** okleina szary antracyt | **wyposażenie dodatkowe:** szkło ornamentowe Mastercarre białe | **pochwyty:** 2309-13 stal szlachetna

[C] Model **8863-30** ze szklanymi częściami bocznymi | aplikacja – optyka stali szlachetnej | **środkowe pole design:** okleina ciemna czerwień | **wyposażenie dodatkowe:** szkło ornamentowe Satinato białe | **pochwyty:** 2809-13 stal szlachetna

[A] Model **8864-20** | ramy i aplikacja – optyka stali szlachetnej | **wąskie pole design:** okleina ciemna czerwień | **wyposażenie dodatkowe:** szkło ornamentowe Satinato białe | **pochwyty:** 2309-13 stal szlachetna

[B] Model **8864-10** | ramy i aplikacja – optyka stali szlachetnej | **oszklenie:** G 327-1 matowe szkło z przezroczystym brzegiem | **pochwyty:** 9035-13 stal szlachetna

[C] Model **8864-10** | ramy i aplikacja – optyka stali szlachetnej | **okleina:** szary | **wyposażenie dodatkowe:** szkło ornamentowe 504 białe | **pochwyty:** 2509-13 stal szlachetna



8864-20

Dekor 95 [A]



8864-10

Dekor 95 [B]



8864-10

Dekor 95 [C]



# 8862-10

aplikacja – optyka stali szlachetnej |

okleina: ciemna czerwień | **pochwyt:**

2609-13 stal szlachetna

*Dekor 95*



[A] Model **8862-20** | aplikacja – optyka stali szlachetnej | **wąskie pole design:** okleina szary antracyt | **pochwyt:** 2409-13 stal szlachetna

[B] Model **8862-30** | aplikacja – optyka stali szlachetnej | **szerokie pole design:** okleina szary antracyt | **pochwyt:** 2609-13 stal szlachetna



**8862-20**

Dekor 95 [A]



**8862-30**

Dekor 95 [B]

